

**Dulap de depozitare acumulatori BATTERY STORE, Model: STO****Date comandă**

Numărul de comandă	981115 STO
GTIN	4054923234406
Clasa articolului	96G

Descriere**Execuție:**

Carcasă de dulap din tablă de oțel, cu autoînchidere permanentă datorită ușii cu amortizor hidraulic cu ulei, cu 3 niveluri de susținere.

- **Închidere cu cilindru profilat (adecvat pentru sistem de închidere) și indicator al stării de închidere (roșu/verde). Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.**
- **Soclu integrat de transport pentru transportul în incintă.**
- **Picioare reglabile integrate pentru compensarea denivelărilor podelei.**
- **Rezistență la foc din exterior spre interior 90 de minute (tip 90 / verificare de tip conf. EN 14470-1) și rezistență la foc peste 90 de minute în caz de incendiu de la interior spre exterior.**
- **Ștecăr cu protecție, pentru deconectarea simplă de la rețeaua de tensiune.**

Dulap de depozitare a acumulatorilor, pentru depozitarea pasivă a bateriilor Li-Ion. Cu ștecăr pentru conectarea la rețeaua de tensiune.

Standard:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Livrare:

Dulap cu 3 rafturi de depozitare din tablă perforată, 1 tavă de retenție la bază din tablă de oțel acoperită cu strat de vopsea pulbere.

Culoare:

Carcasa dulapului în gri antracit RAL 7016, uși în violet de gențiană RAL 5010, **acoperit cu strat de pulbere.**

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de depozitare și cele de încărcare pentru acumulateoare trebuie supuse în mod corespunzător operațiunilor de întreținere și verificate în privința capacității de funcționare de către o persoană calificată. Recomandăm montaj la nivelul solului pentru evacuarea cu ușurință a dulapurilor de siguranță.

Descriere tehnică

Înălțime	1953 mm
Greutate	472 kg
Încărcare maximă	600 kg
Adâncime	615 mm
Adâncime utilă	522 mm
Număr de tăvi de retenție de bază	1
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	1120 mm
Lățime	1193 mm
Înălțimea utilă	1647 mm
Volum tavă de retenție de bază	2,6 l
Număr de rafturi de depozitare	3
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	90 mm
Lățime utilă	1050 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Rezistență la foc	90 min
Tip produs	Dulap de siguranță