



## Cheie inelară, Deschiderea cheii: 19mm



### Date comandă

Numărul de comandă	613800 19
GTIN	4013288212757
Clasa articolului	63F

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii. Deosebit de potrivit pentru spațiile înguste. Combinația dintre falca pivotantă la 7,5° și geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde șurubul la fiecare 15°.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

#### Notă:

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 613600

### Descriere tehnică

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	14 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	19 mm
Înălțime maximă cioc $h_1$	9 mm
Lungime cheie L	230 mm
Denumirea producătorului	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă