

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru, deschidere pe stânga, 3 sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20x20G, Lungime blat de lucru: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	920801 1500
GTIN	4062406261405
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țeavă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Carcasă deschisă poziționată pentru așezare ergonomică.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 125, 150, 250

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**. **Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Greutate	126 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Număr de sertare	3
Adâncime structură de bază	700 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Înălțime	850 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Serie	Ready-to-go
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Blat de lucru adâncime	750 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sculă pentru demontare Tip 1	950070 1
Set de pile Număr de scule 6	952253 6
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 37	953828 37
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/3	950320 125/3
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 39	953833 39
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/1	950320 125/1
Set de clești Număr de scule 5	954295 5
Set de chei combinate Număr de scule 20	952505 20
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/4	950320 125/4
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 20X20	951885 20X20
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951830 20X20
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/4	950320 150/4
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
	950320 150/5

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori  
Înălțime frontală a sertarului / tip 150/5

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori  
Înălțime frontală a sertarului / tip 125/6

950320 125/6

Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8

954895 8

Set de clești Număr de scule 5

954305 5

Set de clești Număr de scule 5

954306 5

Set de șurubelnițe Număr de scule 10

953522 10