

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru, deschidere pe stânga, 3 sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20x20G, Lungime blat de lucru: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	920811 1500
GTIN	4062406262129
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țeavă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua.

Carcasă deschisă repositionată pentru așezare ergonomică.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară. Compatibil cu sistemele de închidere.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 125, 200, 300

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**. **Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Blat de lucru lungime	1500 mm
Înălțime	950 mm
Adâncime structură de bază	700 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Greutate	129 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Sertar Înălțime frontală a sertarului 300 mm	927800 300
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 20X20	951885 20X20
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8	954895 8
Set de pile Număr de scule 6	952253 6
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 37	953828 37
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 39	953833 39
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/4	950320 125/4
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Set de clești Număr de scule 5	954295 5
Set de clești Număr de scule 5	954305 5
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/1	950320 125/1
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/6	950320 125/6
Sculă pentru demontare Tip 1	950070 1
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951830 20X20
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/3	950320 125/3
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
Set de chei combinate Număr de scule 20	952505 20
Set de clești Număr de scule 5	954306 5

Set de șurubelnițe Număr de scule 10

953522 10