

**Bandă adezivă cu țesătură set de 4 bucăți, galbenă, Lățime × lungime (mm×m): 38X25****Date comandă**

Numărul de comandă	083612 38X25
GTIN	4042448168412
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

tesa® 4671 prezintă o țesătură de suport din viscoză, **nu este reflectorizantă, este fluorescentă** și recomandată pentru aproape **orice tip de utilizare**. Se poate **rupe ușor cu mâna**, poate fi **înlăturată fără să lase urme**, se lipește și pe **suprafețe rugoase** și **poate fi inscripționată**.

Cu banda textilă tesa® 4671 în culori neon, veți stăpâni diferite sarcini sigur și fiabil - mai ales la marcarea diferitelor elemente sau în zona pentru evenimente!

Banda textilă tesa® 4671 este disponibilă în culori neon fosforescente, fiind folosită adeseori de specialiști pentru marcarea vizibilă a diferitelor elemente sau în cadrul evenimentelor. Este recomandată pentru diferite aplicații, cum ar fi marcarea, fixarea, stabilizarea sau legarea în mănunchiuri. tesa® 4671 poate fi ruptă simplu cu mâna, inscripționată cu ușurință, nu este reflectorizantă și nici nu se deformează. Combinația dintre țesătura cu strat acoperitor de acrilat și adezivul din cauciuc natural asigură o rezistență ridicată la abraziune. Banda textilă poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri, fiind disponibilă în următoarele culori: verde neon, galben neon, portocaliu neon și roz neon.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Capacitate de întindere	9 %
Culoarea	galben
Forță de lipire pe oțel	0,35 N/mm
Grosime	0,28 mm
Denumirea producătorului	4671
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Tip de bandă adezivă	unilateral
Lățime	38 mm
Rezistent la temperaturi de până la	140 °C
Adeziv	Cauciuc natural
Material de suport	Țesătură
Lungime	25 m
Rezistență la rupere	7 N/mm
Finețea țesăturii	120 mesh
Cu căptușeală	nu
umiditate depozitare	50 - 70 %
Caracteristici nume produs	galbenă
Tip produs	Bandă adezivă