

**Bandă adezivă cu țesătură set de 3 bucăți, roză, Lățime × lungime (mm×m): 50X25****Date comandă**

Numărul de comandă	083617 50X25
GTIN	4042448180858
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**tesa® 4671** prezintă o țesătură de suport din viscoză, **nu este reflectorizantă, este fluorescentă** și recomandată pentru aproape **orice tip de utilizare**. Se poate **rupe ușor cu mâna**, poate fi **înlăturată fără să lase urme**, se lipește și pe **suprafețe rugoase** și **poate fi inscripționată**.

Cu banda textilă tesa® 4671 în culori neon, veți stăpâni diferite sarcini sigur și fiabil - mai ales la marcarea diferitelor elemente sau în zona pentru evenimente!

Banda textilă tesa® 4671 este disponibilă în culori neon fosforescente, fiind folosită adeseori de specialiști pentru marcarea vizibilă a diferitelor elemente sau în cadrul evenimentelor. Este recomandată pentru diferite aplicații, cum ar fi marcarea, fixarea, stabilizarea sau legarea în mănunchiuri. tesa® 4671 poate fi ruptă simplu cu mâna, inscripționată cu ușurință, nu este reflectorizantă și nici nu se deformează. Combinația dintre țesătura cu strat acoperitor de acrilat și adezivul din cauciuc natural asigură o rezistență ridicată la abraziune. Banda textilă poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri, fiind disponibilă în următoarele culori: verde neon, galben neon, portocaliu neon și roz neon.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

## Descriere tehnică

Cu căptușeală	nu
Capacitate de întindere	9 %
Lungime	25 m
Rezistență la rupere	7 N/mm
Tip de bandă adezivă	unilateral
Denumirea producătorului	4671
umiditate depozitare	50 - 70 %
Lățime	50 mm
Finețea țesăturii	120 mesh
Rezistent la temperaturi de până la	140 °C
Adeziv	Cauciuc natural
Material de suport	Țesătură
Culoarea	roz
Grosime	0,28 mm
Forță de lipire pe oțel	0,35 N/mm
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Caracteristici nume produs	roză
Tip produs	Bandă adezivă