

**Lampă de lucru tip Pocket cu LED și acumulator, Tip: 118****Date comandă**

Numărul de comandă	081576 118
GTIN	4062406262037
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Lampă de lucru puternică tip Pocket, cu acumulator și LED, în format practic de buzunar. Lumină principală dimabilă și funcție suplimentară cu fascicul luminos tip spot. Fixare cu ajutorul magneților puternici sau a cârligelor de suspendare pliabile.

Funcționare:

IP30: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing > 2,5$ mm, a se feri însă de scule și de sârme; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv cablu USB de încărcare.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	50 - 500 lm
Greutate	114 g
Zonă ATEX	nu există

Capacitate acumulator	3,7 Ah
Clasă de protecție IP	IP 30
Durata de iluminare	1 - 10 h
Tensiunea acumulatorului	1,5 V
Lățimea totală	47 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Lungimea totală	108 mm
Număr de acumulatoare incluse	1
Corpuri de iluminat	Modul LED
Tip produs	Lampă de lucru