

HOLEX®**Lampă de control cu LED și acumulator cu gât de lebădă, Tip: 460****Date comandă**

Numărul de comandă	081572 460
GTIN	4062406262020
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Lampă de control suplă cu acumulator și cu LED, cu gât de lebădă și cu braț articulată robust de 200 mm. Iluminat principal dimabil. Funcție suplimentară cu fascicul luminos tip spot. Datorită stativului magnetic stabil, cu cârlige de suspendare integrate, se poate folosi și ca lampă de birou.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare și alimentator.

Clasă de protecție IP: IP 54

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 50 - 500 lm

Durata de iluminare: 2 - 22 h

Număr de acumulatori incluse: 1

Tip acumulator: Litiu-Ion

Lungimea totală: 470 mm

Descriere tehnică

Corpuri de iluminat	Modul LED
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Zonă ATEX	nu există
Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	50 - 500 lm
Lungimea totală	470 mm
Capacitate acumulator	2,6 Ah
Durata de iluminare	2 - 22 h
Tensiunea acumulatorului	3,6 V
Număr de acumulatoare incluse	1
Greutate	325 g
Tip produs	Lampă de inspectare