

HOLEX**Pereche de prisme magnetice, Lungime x lățime: 70X55mm****Date comandă**

Numărul de comandă	447125 70X55
GTIN	4062406262228
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Trei suprafețe de contact magnetice (prismă mică, prismă mare, partea superioară și cea inferioară cuplate simultan). Toate laturile călite. Suprafața frontală și suprafețele laterale șlefuite cu exactitate unghiular față prisme. **Toleranță a planeității și a paralelismului 0,01 mm.** Perechea de prisme este rectificată la înălțime egală.

Descriere tehnică

Pentru Ø arbore	3 - 40 mm
Lățime	55 mm
Înălțime	75 mm
Greutate (bucată)	1,8 kg
Lungime	70 mm
Toleranță de înălțime per pereche	0,02 mm
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	Preț la cerere

Tip produs

Prismă