

**Garant****Burghiu de percuție din carbură SDS-plus, Ø×lungimea totală: 10X160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789010 10X160
GTIN	4062406262549
Clasa articolului	71C

**Descriere****Execuție:**

Vârful marcant și agresiv de centrare permite o centrare activă și un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar și în beton armat. Spirala optimizată la vibrații cu miez consolidat. Diametrul miezului și pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forței de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.

**Avantaj:**

- **Con de atac scurt spiralat și suprafețe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a șpanului.**
- **Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în continuare potrivită pentru execuția găurilor de dibluri.**
- **Tăișuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.**

**Aplicație:**

Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.

**Notă:**

La utilizarea burghiilor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de același diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).

**Descriere tehnică**

Ø	10 mm
Lungimea totală	160 mm
Lungimea spiralei	100 mm
Număr de dinți Z	2

Materialul sculei	Carbura
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră