

Garant**Burghiu de percuție din carbură SDS-plus, Ø×lungimea totală: 14X160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	789010 14X160
GTIN	4062406262570
Clasa articolului	71C

Descriere**Execuție:**

Vârful marcant și agresiv de centrare permite o centrare activă și un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar și în beton armat. Spirala optimizată la vibrații cu miez consolidat. Diametrul miezului și pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forței de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.

Avantaj:

- **Con de atac scurt spiralat și suprafețe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a șpanului.**
- **Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în continuare potrivită pentru execuția găurilor de dibluri.**
- **Tăișuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.**

Aplicație:

Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghiilor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de același diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Lungimea spiralei	110 mm
Ø	14 mm
Număr de dinți Z	2

Materialul sculei	Carbura
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră