

Garant**Burghiu de percuție din carbură SDS-plus, Ø×lungimea totală: 14X260mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 789010 14X260 |
| GTIN | 4062406262716 |
| Clasa articolului | 71C |

Descriere**Execuție:**

Vârful marcant și agresiv de centrare permite o centrare activă și un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar și în beton armat. Spirala optimizată la vibrații cu miez consolidat. Diametrul miezului și pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forței de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.

Avantaj:

- **Con de atac scurt spiralat și suprafețe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a șpanului.**
- **Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în continuare potrivită pentru execuția găurilor de dibluri.**
- **Tăișuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.**

Aplicație:

Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghiilor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de același diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|--------|
| Lungimea totală | 260 mm |
| Lungimea spiralei | 210 mm |
| Număr de dinți Z | 2 |
| Ø | 14 mm |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Materialul sculei | Carbura |
| Utilizare cu percuție / fără percuție | Găurire cu percuție |
| Coadă tip | SDS Plus |
| Tip produs | Burghiu pentru piatră |