

**Suport pentru sudură unghi interior / exterior, Tip: IOWCL****Date comandă**

Numărul de comandă	085955 IOWCL
GTIN	5012095618126
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

Suportul pentru sudură tensionabil poate fi reglat la **30°, 60° și 90°**.

Aplicație:

Elemente auxiliare pentru poziționarea, fixarea și prinderea componentelor la lucrări de sudură.

Descriere tehnică

Lungime	165 mm
Greutate	0,8 kg
Forță de fixare nominală	180 N
Lățime	110 mm
Tip produs	Echer magnetic