

**Suport pentru sudură unghi interior / exterior, Tip: IOWCC****Date comandă**

Numărul de comandă	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

Suportul pentru sudură tensionabil poate fi reglat la **30°, 60° și 90°**. Set compus din 2 bucăți suport pentru sudură (unghi interior și exterior) cu lungime de 75 mm și 125 mm.

Aplicație:

Elemente auxiliare pentru poziționarea, fixarea și prinderea componentelor la lucrări de sudură.

Descriere tehnică

Lungime	75 mm
Lungime	125 mm
Greutate	0,13 kg
Greutate	0,4 kg
Forță de fixare nominală	90 N
Forță de fixare nominală	150 N
Lățime	52 mm

Lățime	85 mm
Tip produs	Echer magnetic