

Garant**Portsculă flotantă cu compensare ER VDI, Tip: 30****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319785 30 |
| GTIN | 4062406263812 |
| Clasa articolului | 31V |

Descriere**Execuție:**

Suport de compensare cu adaptare a bușelor elastice ER. **Compensare unghiulară și radială reglabilă.** Cu răcire internă.

Aplicație:

Optim în cazul erorilor de aliniere dintre piesă și sculă, de ex., la alezare sau la filetare (fără compensare de tracțiune / presiune). Se recomandă utilizarea în primul rând pe strunguri, dar și pe mașini de frezat.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|--------|
| Ø exterior D | 68 mm |
| Pentru bușe elastice tip ER | 25 |
| Ø cozii d | 30 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 64 mm |
| Compensare radială | 1 mm |
| Recomandat pentru ER | 25 |
| Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 |
| Răcire interioară | da |

Tip produs

Mandrină cu bucă elastică