

**Garant****Portsculă flotantă cu compensare ER VDI, Tip: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	319785 40
GTIN	4062406263829
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

Suport de compensare cu adaptare a bușelor elastice ER. **Compensare unghiulară și radială reglabilă.** Cu răcire internă.

**Aplicație:**

Optim în cazul erorilor de aliniere dintre piesă și sculă, de ex., la alezare sau la filetare (fără compensare de tracțiune / presiune). Se recomandă utilizarea în primul rând pe strunguri, dar și pe mașini de frezat.

**Descriere tehnică**

Pentru bușe elastice tip ER	32
Lungime activă dimensiune A	68 mm
Ø cozii d	40 mm
Ø exterior D	83 mm
Compensare radială	1,5 mm
Recomandat pentru ER	32
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
Răcire interioară	da

Tip produs

Mandrină cu bucă elastică