



Dopuri pentru urechi, în funcție de nivelul de zgomot Peltor™, Tip: EEP



Date comandă

Numărul de comandă	097797 EEP
GTIN	511312774270
Clasa articolului	04A

Descriere

Execuție:

Dopurile pentru urechi 3M™ Peltor™ EEP-100 electronice sunt echipate cu cea mai modernă **funcție dependentă de nivel** și oferă astfel o reglare dinamică a zgomotelor exterioare. În plus, este posibilă amplificarea zgomotelor reduse (de ex. voci) și estomparea zgomotelor care apar brusc și care dăunează auzului. Astfel auzul este protejat, permițând în același timp o mai bună percepție a situației și o comunicare îmbunătățită în medii cu zgomot intens. Utilizatorul poate opera intuitiv protecția auditivă cu ajutorul unei taste și poate regla inițial individual nivelul zgomotului de fond. Dopurile de urechi pot fi încărcate printr-o fișă USB de la unitatea de încărcare. Design-ul mic, cu greutate redusă, sporește confortul și îmbunătățește gradul de acceptare la purtare din partea utilizatorilor.

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) cu dopuri de urechi 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) cu dopuri de urechi PELTOR™ Triple C.

Aplicație:

Pentru comunicare în medii dificile cu nivel de poluare fonică ridicat și variabil.

Standard:

EN 352-2; EN 352-7

Livrare:

2 × dopuri pentru urechi, în funcție de nivelul de zgomot, 1 × unitate de încărcare, 1 × cablu USB, 1 pereche dopuri UltraFit™ Small, 1 pereche dopuri UltraFit™ Medium, 1 pereche dopuri UltraFit™ Large, 1 pereche dopuri Triple C.

Descriere tehnică

Serie	Peltor™
Valoarea SNR (capacitate de izolare)	32 dB(A)
Valoarea SNR (capacitate de izolare)	36 dB(A)
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	16 h
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Standard	EN 352-2
Standard	EN 352-7
Tip produs	Căști de protecție auditivă