



Lanternă de buzunar cu LED, Tip: P3R



Date comandă

Numărul de comandă	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Lanterne de buzunar compacte în formă de pix sau de breloc de chei.

• **Opțional cu baterie sau cu acumulator.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv stație de încărcare și cablu de încărcare USB.

Clasă de protecție IP: IP 54

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 140 lm

Flux luminos treapta 2: 20 lm

Durata de iluminare: 2,5 h

Durată de iluminare treapta 2: 6 h

Advanced Focus System (AFS): da

Descriere tehnică

Ø cap	20 mm
Flux luminos	140 lm

Denumirea producătorului	P3R
Zonă ATEX	nu există
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat	Modul LED
Advanced Focus System (AFS)	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos treapta 2	20 lm
Lungimea totală	102 mm
Greutate	42 g
Număr de acumulatori incluse	1
Smart Light Technology (SLT)	nu
Clasă de protecție IP	IP 54
Durata de iluminare	2,5 h
Durață de iluminare treapta 2	6 h
Tip produs	Lanternă de buzunar