



Lanternă de buzunar cu LED, Tip: P3



Date comandă

Numărul de comandă	081467 P3
GTIN	4058205009393
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Lanterne de buzunar compacte în formă de pix sau de breloc de chei.

· **Opțional cu baterie sau cu acumulator.**

Funcționare:

IPX4: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile, fără protecție la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Clasă de protecție IP: IP X4

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 25 lm

Durata de iluminare: 6 h

Advanced Focus System (AFS): da

Smart Light Technology (SLT): nu

Număr de baterii incluse: 1

Descriere tehnică

Zonă ATEX	nu există
Tip de baterii	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	nu
Ø cap	19 mm

Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP X4
Durata de iluminare	6 h
Advanced Focus System (AFS)	da
Denumirea producătorului	P3
Greutate	35 g
Corpuri de iluminat	Modul LED
Flux luminos	25 lm
Lungimea totală	90 mm
Tip produs	Lanteră de buzunar

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3