

**Garant****Bit bi-hexagonal, 1/4 inch lung, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	631439 10
GTIN	4062406264383
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. Cu pereți subțiri pentru lucrări și în locuri înguste.

**Standard:****DIN 3124-L****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Notă:**

GARANT și HOLEX Biți bi-hexagonali de cheie tubulară, lungi, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 631442; HOLEX: Cod 631452).

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	10 mm
Lungime	50 mm
Ø pe partea de antrenare	14,5 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Tip produs

Bit de cheie tubulară