

MARPOSS**Modul de afișare a valorilor măsurate DUO, Tip: DUO****Date comandă**

Numărul de comandă	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Clasa articolului	43D

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv compact de afișare a valorilor măsurate, cu ecran tactil / în culori de 4,3 inch și cu funcție de stocare a valorilor măsurate. Conectare pentru 2 palpatoare inductive de măsurare (comutabil semipunte sau punte completă). Dispozitiv compatibil și cu palpatoare de la Tesa. Pot fi reprezentate până la 4 caracteristici simultan. Export de date în format DFQ sau CSV prin interfața USB.

Funcționare:

- **Funcții dinamice ale valorilor de măsurare: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, medie.**
- **Afișarea barelor în trei culori și a valorilor digitale de măsurare.**
- **2 intrări digitale și 2 ieșiri digitale, potențial zero (de ex., acceptarea valorilor măsurate, bun, rebut).**
- **Scalarea se setează automat în funcție de limitele de toleranță.**

Aplicație:

Afișajul poate fi pentru sarcini simple de măsurare (+A, -A) precum și pentru calculul celor două palpatoare (de ex., A+B, A-B, 0,5A+B). Pentru utilizarea în atelier și în producție.

Livrare:

Inclusiv alimentator de rețea USB și stativ.

Accesorii opționale:

Extindere opțională cu carduri plug-in pe interfața busului de câmp: Profibus, Profinet sau Ethernet/IP.

Descriere tehnică

Greutate	1 kg
Lungime	130 mm
Rezoluție maximă	0,01 μ m
Lățime	95 mm
Înălțime	50 mm
Domeniu de măsurare	± 1 până la ± 10000 μ m
Alimentare cu energie	Cu alimentare la rețea
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Tip produs	Aparat de afișare