


**Bandă adezivă VHB™, negru, Lățime × lungime (mm×m): 19X11****Date comandă**

Numărul de comandă	083789 19X11
GTIN	4054596308589
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**Bandă adezivă bilaterală** ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

**3M™ 5952** este recomandată pentru mediu interior și mediu exterior. Poate fi lipită rapid și ușor și asigură o durabilitate fiabilă. Aplicați această bandă adezivă VHB, performantă și viscoelastică, pe cele mai diverse suprafețe, cum ar fi cele cu strat de acoperire din pulbere.

**Notă:**

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi. Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

**Descriere tehnică**

durabilitate minimă	12 lună
Culoarea	negru
Tip de bandă adezivă	cu două tăișuri
Denumirea producătorului	5952
Temperatură de depozitare	20 °C
Lungime	11 m

## Fișă de date

Lățime	19 mm
Capacitate de întindere	300 %
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
umiditate depozitare	50 %
Adeziv	Acrilat
Grosime	1,1 mm
Forță de lipire pe oțel	5,5 N/mm
Caracteristici nume produs	negru
USP2	negru
Tip produs	Bandă adezivă