

3M**Bandă adezivă VHB™, negru, Lățime × lungime (mm×m): 19X8**

Date comandă

Numărul de comandă	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Clasa articolului	08M

Descriere

Execuție:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

3M™ 5952 înseamnă încredere pe toată linia. Asigură capacitate optimă de adaptare la suprafețele pe care trebuie lipită. Această caracteristică permite ca atât suprafețele subțiri cât și cele structurate să poată fi îmbinate fără tensiuni, pe întreaga suprafață.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 8 m

Lățime: 19 mm

Grosime: 1,6 mm

Descriere tehnică

Forță de lipire pe oțel	5,5 N/mm
umiditate depozitare	50 %
Tip de bandă adezivă	cu două tăișuri
Culoarea	gri
Materialul acoperirii	Hârtie
Lățime	19 mm
Denumirea producătorului	5962F
Lungime	8 m
Capacitate de întindere	300 %
Adeziv	Acrilat
durabilitate minimă	12 lună
Utilizare	Etașare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Mascare
Utilizare	Montare
Rezistent la temperaturi de până la	120 - 150 °C
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	cu efect de atenuare
Particularitate	rezistență la umezeală
Temperatură de depozitare	20 °C
Grosime	1,6 mm
Caracteristici nume produs	negru
Tip produs	Bandă adezivă