

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: QC/20****Date comandă**

Numărul de comandă	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 264890; 264894 și 264898.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Fixare tip: 20 mm

Cap de strunjit cod ISO: SCLCL

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 09T3..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 24 mm

Decalaj central  $L_3$ : 13 mm

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
-------------------------------	-------------

Cap de strunjit cod ISO	SCLCL
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 2
Ø minim al găurii prealabile $D_{\min}$	24 mm
Lungimea totală L	20 mm
Decalaj central $L_3$	13 mm
Fixare tip	20 mm
Unghi de așezare	95 grad
Serie	Master Mute
Sistem	QC
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 2	269023 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 3	269022 3
Șurub de strângere	269406
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500