

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: QC/22****Date comandă**

Numărul de comandă	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 264890; 264894 și 264898.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Fixare tip: 20 mm

Cap de strunjit cod ISO: SDQCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 0702..

Unghi de așezare: 107,5 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{\min}$ : 24 mm

Decalaj central  $L_3$ : 13 mm

**Descriere tehnică**

Cap de strunjit cod ISO	SDQCR
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..

Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 1
Decalaj central L <sub>3</sub>	13 mm
Sistem	QC
Serie	Master Mute
Unghi de așezare	107,5 grad
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	24 mm
Lungimea totală L	20 mm
Fixare tip	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Șurub de strângere	269431
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 1	269023 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500