

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: QC/23****Date comandă**

Numărul de comandă	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 264890; 264894 și 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Fixare tip: 20 mm

Cap de strunjit cod ISO: SDQCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 11T3..

Unghi de așezare: 107,5 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 26 mm

Decalaj central L_3 : 15 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	22 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDQCR

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	26 mm
Unghi de așezare	107,5 grad
Fixare tip	20 mm
Serie	Master Mute
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 2
Decalaj central L_3	15 mm
Sistem	QC
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 2	269023 2
Șurub de strângere	269432
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500