

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: QC/20****Date comandă**

Numărul de comandă	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 264890; 264894 și 264898.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Fixare tip: 20 mm

Cap de strunjit cod ISO: SCLCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 09T3..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{\min}$ : 24 mm

Decalaj central  $L_3$ : 13 mm

**Descriere tehnică**

Unghi de așezare	95 grad
Fixare tip	20 mm

Sistem	QC
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	24 mm
Lungimea totală L	20 mm
Decalaj central $L_3$	13 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 2
Cap de strunjit cod ISO	SCLCR
Serie	Master Mute
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Șurub de strângere	269406
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 3	269022 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 2	269023 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500