

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: QC/22****Date comandă**

Numărul de comandă	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 264890; 264894 și 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Fixare tip: 20 mm

Cap de strunjit cod ISO: SDQCL

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 0702..

Unghi de așezare: 107,5 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 24 mm

Decalaj central L_3 : 13 mm

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 1
--------------------------------	----------

Serie	Master Mute
Sistem	QC
Fixare tip	20 mm
Decalaj central L ₃	13 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	24 mm
Unghi de așezare	107,5 grad
Cap de strunjit cod ISO	SDQCL
Lungimea totală L	20 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	269023 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere	269431
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500