

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: QC/25****Date comandă**

Numărul de comandă	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 264890; 264894 și 264898.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Fixare tip: 20 mm

Cap de strunjit cod ISO: SDUCL

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 11T3..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{\min}$ : 26 mm

Decalaj central  $L_3$ : 15 mm

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	15 mm
-----------------------	-------

Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	26 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 2
Lungimea totală L	20 mm
Sistem	QC
Serie	Master Mute
Cap de strunjit cod ISO	SDUCL
Fixare tip	20 mm
Unghi de așezare	93 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 2	269023 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere	269432
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500