

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: QC/28****Date comandă**

Numărul de comandă	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 264890; 264894 și 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceleiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Fixare tip: 20 mm

Cap de strunjit cod ISO: STUCL

Plăcuță amovibilă compatibilă: TC.. 1102..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 24 mm

Decalaj central L_3 : 13 mm

Descriere tehnică

Fixare tip	20 mm
------------	-------

Unghi de așezare	93 grad
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	24 mm
Serie	Master Mute
Cap de strunjit cod ISO	STUCL
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Lungimea totală L	20 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 2
Sistem	QC
Decalaj central L_3	13 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub de strângere	269407
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurub de strângere Tip 4	269022 4
Șurub de strângere Tip 2	269023 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500