

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: QC/28****Date comandă**

Numărul de comandă	264834 QC/28
--------------------	--------------

GTIN	4251414902725
------	---------------

Clasa articolului	29D
-------------------	-----

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 264890; 264894 și 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Fixare tip: 20 mm

Cap de strunjit cod ISO: STUCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: TC.. 1102..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prealabile D_{\min} : 24 mm

Decalaj central L_3 : 13 mm

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	13 mm
-----------------------	-------

Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 2
--------------------------------	----------

Fixare tip	20 mm
Unghi de așezare	93 grad
Ø minim al găurii prealabile D _{min}	24 mm
Lungimea totală L	20 mm
Cap de strunjit cod ISO	STUCR
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Sistem	QC
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub de strângere	269407
Șurub de strângere Tip 2	269023 2
Șurub de strângere Tip 4	269022 4
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500