

**Bandă adezivă VHB™, transparent, Lățime x lungime (mmxm): 19X33****Date comandă**

Numărul de comandă	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

3M™ 4910 este extrem de transparentă, ceea ce permite folosirea sa la montajul indicatoarelor translucide cu iluminat de fundal, pentru sticla armată cu rășină sintetică, metal, sticlă și materiale cu suprafețe de înaltă energie (HSE), materiale decorative și șipci, etichete cu nume, logouri, lipirea de panouri și fixarea de elemente de rigidizare.

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Adeziv: Acrilat

Lungime: 33 m

Lățime: 19 mm

Grosime: 1 mm

Descriere tehnică

Utilizare	Etanșare
Utilizare	Montare
Utilizare	Fixare

Fișă de date

Forță de lipire pe oțel	4,8 N/mm
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	cu efect de atenuare
Particularitate	rezistență la umezeală
Temperatură de depozitare	20 °C
Lungime	33 m
Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
Adeziv	Acrilat
Denumirea producătorului	4910
Capacitate de întindere	300 %
Grosime	1 mm
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
durabilitate minimă	12 lună
Culoarea	transparent
umiditate depozitare	50 %
Lățime	19 mm
Caracteristici nume produs	transparent
Tip produs	Bandă adezivă