

3M**Bandă adezivă VHB™, negru, Lățime × lungime (mm×m): 19X33**

Date comandă

Numărul de comandă	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Clasa articolului	08M

Descriere

Execuție:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

3M™ 5962F înseamnă încredere pe toată linia. Asigură capacitate optimă de adaptare la suprafețele pe care trebuie lipită. Această caracteristică permite ca atât suprafețele subțiri cât și cele structurate să poată fi îmbinate fără tensiuni, pe întreaga suprafață.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Descriere tehnică

Temperatură de depozitare	20 °C
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Fixare

Utilizare	Mascare
Utilizare	Montare
Rezistent la temperaturi de până la	120 - 150 °C
Capacitate de întindere	300 %
Denumirea producătorului	5962F
umiditate depozitare	50 %
Forță de lipire pe oțel	5,5 N/mm
Lungime	33 m
durabilitate minimă	12 lună
Adeziv	Acrilat
Tip de bandă adezivă	cu două tăişuri
Grosime	1,6 mm
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	cu efect de atenuare
Particularitate	rezistență la umezeală
Culoarea	gri
Lățime	19 mm
Materialul acoperirii	Hârtie
Caracteristici nume produs	negru
Tip produs	Bandă adezivă