

**Bandă adezivă VHB™, gri, Lățime × lungime (mm×m): 19X33****Date comandă**

Numărul de comandă	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**Bandă adezivă bilaterală** ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

**3M™ GPH-110GF** constă dintr-un miez de spumă adaptabil și cu mare rezistență la temperaturi înalte. Servește la realizarea rapidă și simplă a unei îmbinări puternice și durabile.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

**Descriere tehnică**

Forță de lipire pe oțel	3,7 N/mm
Adeziv	Acrilat
Grosime	1,1 mm
durabilitate minimă	24 lună
Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
Denumirea producătorului	GPH-110GF
Rezistent la temperaturi de până la	150 - 230 °C

Lungime	33 m
Lățime	19 mm
Temperatură de depozitare	16 - 25 °C
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
umiditate depozitare	40 - 65 %
Culoarea	gri
Caracteristici nume produs	gri
Tip produs	Bandă adezivă