

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: QC/33****Date comandă**

Numărul de comandă	264834 QC/33
GTIN	4251414902855
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe pentru filetare Ref. 16.

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale tijelor de alezat Cod 264890; 264894 și 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Sistem	QC
Decalaj central L_3	15 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{min}	26 mm
Lungimea totală L	22 mm
Cap de strunjit cod ISO	SIR
Fixare tip	20 mm

Unghi de așezare	93 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	16
Serie	Master Mute
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 2
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub de strângere Tip 2	269023 2
--------------------------	----------