

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: QC/33****Date comandă**

Numărul de comandă	264835 QC/33
GTIN	4251414902916
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe pentru filetare Ref. 16.

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale tijelor de alezat Cod 264890; 264894 și 264898.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Descriere tehnică

Fixare tip	20 mm
Lungimea totală L	22 mm
Unghi de așezare	93 grad
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	26 mm
Serie	Master Mute

Cap de strunjit cod ISO	SIL
Plăcuță amovibilă compatibilă	16
Decalaj central L ₃	15 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 2
Sistem	QC
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub de strângere Tip 2	269023 2
--------------------------	----------