

**Garant****GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/49****Date comandă**

Numărul de comandă	264839 DM/49
GTIN	4251414902756
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: STUCL

Plăcuță amovibilă compatibilă: TC.. 16T3..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 49 mm

Decalaj central  $L_3$ : 27 mm

**Descriere tehnică**

Cap de strunjit cod ISO	STUCL
-------------------------	-------

Decalaj central L <sub>3</sub>	27 mm
Sistem	DM
Lungimea totală L	32 mm
Serie	Master Mute
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Unghi de așezare	93 grad
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	49 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 3
șurub pentru portplăcuță	269015 2
Portplăcuță	259033 4
Fixare tip	40 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

șurub de strângere	269433
Șurub de strângere Tip 3	269023 3
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500