

Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/50****Date comandă**

Numărul de comandă	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: SVUCL

Plăcuță amovibilă compatibilă: VC.. 1604..

Unghi de așezare: 93 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 49 mm

Decalaj central L_3 : 27 mm

Descriere tehnică

Fixare tip	40 mm
------------	-------

șurub pentru portplăcuță	269015 2
Decalaj central L ₃	27 mm
Sistem	DM
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	49 mm
Portplăcuță	259033 5
Serie	Master Mute
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Unghi de așezare	93 grad
Cap de strunjit cod ISO	SVUCL
Lungimea totală L	32 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	269023 1
șurub de strângere	269433
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurub de strângere Tip 3	269023 3
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500