

**Garant**
**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/1**

**Date comandă**

Numărul de comandă	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Clasa articolului	29D

**Descriere**
**Adaptat pentru :**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 320102; 320103; 320407 și 320408.

Răcire interioară: da

Fixare tip: 25 mm

Cap interschimbabil cod ISO: PCLNR

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 32 mm

Decalaj central  $L_3$ : 17 mm

**Descriere tehnică**

Fixare tip	25 mm
Portplăcuță	320610 P01
Mărimea plăcuței	12 mm
Pârghie cu articulație	320612 P01
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..

Decalaj central L <sub>3</sub>	17 mm
Cap de strunjit cod ISO	PCLNR
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	32 mm
Lungimea totală L	35 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Știft cu arc	320618 P01
Șurub pentru pârgă cu articulație	320611 P01
Unghi de așezare	95 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Șurub de strângere Cod 3 Tip P01	320611 P01
Pârgă cu articulație Cod 4 Tip P01	320612 P01
Poziție intermediară Cod 1 Tip P01	320610 P01
Știft tubular Cod 7 Tip P01	320618 P01