

Garant
GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/2

Date comandă

Numărul de comandă	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Clasa articolului	29D

Descriere
Adaptat pentru :

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 320102; 320103; 320407 și 320408.

Răcire interioară: da

Fixare tip: 32 mm

Cap interschimbabil cod ISO: PCLNR

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 40 mm

Decalaj central L_3 : 22 mm

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Decalaj central L_3	22 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	320611 P01

Pârghie cu articulație	320612 P01
Cap de strunjit cod ISO	PCLNR
Portplăcuță	320610 P01
Lungimea totală L	35 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Știft cu arc	320618 P01
Fixare tip	32 mm
Unghi de așezare	95 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Pârghie cu articulație Cod 4 Tip P01	320612 P01
Șurub de strângere Cod 3 Tip P01	320611 P01
Știft tubular Cod 7 Tip P01	320618 P01
Poziție intermediară Cod 1 Tip P01	320610 P01