

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/2



Date comandă

Numărul de comandă	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	22 mm
Portplăcuță	320610 P01
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Pârghie cu articulație	320612 P01
Cap de strunjit cod ISO	PCLNL
Lungimea totală L	35 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Știft cu arc	320618 P01
Fixare tip	32 mm
Mărimea plăcuței	12 mm

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	40 mm
Șurub pentru pârgă cu articulație	320611 P01
Unghi de așezare	95 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01
Pârgă cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01