

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/8**Date comandă**

Numărul de comandă	264827 ST/8
GTIN	2050002059320
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Descriere tehnică

Cap de strunjit cod ISO	SCLCL
Ø minim al găurii prealabile D_{min}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Fixare tip	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	320620 S01
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Decalaj central L_3	27 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	40 mm
Unghi de așezare	95 grad

Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat