

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/6****Date comandă**

Numărul de comandă	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

**Descriere tehnică**

Fixare tip	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Cap de strunjit cod ISO	SCLCL
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	32 mm
Decalaj central $L_3$	17 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	35 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	320620 S01
Unghi de așezare	95 grad

Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat