

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/3



Date comandă

Numărul de comandă	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Descriere tehnică

Cap de strunjit cod ISO	PCLNL
Portplăcuță	320610 P01
Pârghie cu articulație	320612 P01
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	320611 P01
Decalaj central L_3	27 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Știft cu arc	320618 P01
Lungimea totală L	40 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru

Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Fixare tip	40 mm
Unghi de așezare	95 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub de strângere nr. 3 Tip P01	320611 P01
Pârghie cu articulație nr. 4 Tip P01	320612 P01
Știft tubular nr. 7 Tip P01	320618 P01
Poziție intermediară nr. 1 Tip P01	320610 P01