

SWISS TOOLS

**Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/9****Date comandă**

Numărul de comandă	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Clasa articolului	29D

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264910; 264930; 264934 și 264938.

**Notă:**

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Fixare tip: 25 mm

Cap de strunjit cod ISO: SDQCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: DC.. 11T3..

Unghi de așezare: 107,5 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 32 mm

Decalaj central  $L_3$ : 17 mm

**Descriere tehnică**

Șurub pentru plăcuțe amovibile	320626 S05/07
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	32 mm
Mărimea plăcuței	11 mm

Lungimea totală L	35 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	17 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Fixare tip	25 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDQCR
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Unghi de așezare	107,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

## Accesorii

Șurub Torx Cod 2 Tip 2	320624 2
------------------------	----------