

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/7**Date comandă**

Numărul de comandă	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
\varnothing minim al găurii prelabile D_{min}	40 mm
Cap de strunjit cod ISO	SCLCL
Lungimea totală L	35 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Fixare tip	32 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	320620 S01
Mărimea plăcuței	12 mm
Unghi de așezare	95 grad

Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat