

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / Tip: ST/9**Date comandă**

Numărul de comandă	264827 ST/9
GTIN	2050002059337
Clasa articolului	29D

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat, codurile 320102, 320104, 320407, 320409 și 320410.

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	17 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	320626 S05/07
Mărimea plăcuței	11 mm
Cap de strunjit cod ISO	SDQCL
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe dreapta și neutru
Lungimea totală L	35 mm
Fixare tip	25 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Unghi de așezare	107,5 grad

Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat