

**Garant**
**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/8**

**Date comandă**

Numărul de comandă	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Clasa articolului	29D

**Descriere**
**Adaptat pentru :**

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 320102; 320103; 320407 și 320408.

Răcire interioară: da

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: SCLCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 1204..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 50 mm

Decalaj central  $L_3$ : 27 mm

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	40 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Cap de strunjit cod ISO	SCLCR
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..

Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	50 mm
Fixare tip	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	320620 S01
Decalaj central $L_3$	27 mm
Unghi de așezare	95 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

---

## Accesorii

Șurub Torx Cod 2 Tip 2	320620 2
------------------------	----------