

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/3



Date comandă

Numărul de comandă	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264910; 264930; 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: PCLNR

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 50 mm

Decalaj central L_3 : 27 mm

Descriere tehnică

Pârghie cu articulație	320612 P01
Decalaj central L_3	27 mm
Știft cu arc	320618 P01

Mărimea plăcuței	12 mm
Fixare tip	40 mm
Cap de strunjit cod ISO	PCLNR
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Lungimea totală L	40 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Șurub pentru pârgă cu articulație	320611 P01
Portplăcuță	320610 P01
Unghi de așezare	95 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Pârgă cu articulație Cod 4 Tip P01	320612 P01
Poziție intermediară Cod 1 Tip P01	320610 P01
Șurub de strângere Cod 3 Tip P01	320611 P01
Știft tubular Cod 7 Tip P01	320618 P01