

SWISS TOOLS

Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / Tip: ST/6



Date comandă

Numărul de comandă	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Clasa articolului	29D

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264910; 264930; 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Fixare tip: 25 mm

Cap de strunjit cod ISO: SCLCR

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 1204..

Unghi de așezare: 95 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 32 mm

Decalaj central L_3 : 17 mm

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	32 mm

Șurub pentru plăcuțe amovibile	320620 S01
Lungimea totală L	35 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Fixare tip	25 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga și neutru
Cap de strunjit cod ISO	SCLCR
Unghi de așezare	95 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Șurub Torx Cod 2 Tip 2	320620 2
------------------------	----------